

Garant GRIDLINE

CNC-maxi-systeemkast compleet met gereedschapsopnames met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Voor gereedschapsschachten: HSK50



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 971451 HSK50 |
| GTIN | 4062406164966 |
| Artikelklasse | 9GI |

Omschrijving

OPMERKING: kleurkeuze mogelijk

Uitvoering:

Kast 40×28G, met indeling. Met rails in een raster van 25 mm verstelbaar. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Maximale **totale belastbaarheid** per **paar rails 200 kg**, per **dwarsdrager 150 kg**.

Levering:

Kast inclusief rails nr. 971525 maat 28 en dwarsdrager met gereedschapsopnames nr. 971570.

Kleur:

Romp, rails en dwarsdragers lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016,

poedercoating.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeemkasten zie nr. 942530 – 942573 en groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 700 mm

Breedte in G: 40
 Diepte in G: 28
 Nuttige hoogte: 1845 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|--|
| Breedte in G | 40 |
| Breedte | 1000 mm |
| Hartafstand A | 71 mm |
| Hoogte | 2000 mm |
| Gewicht | 115 kg |
| Aantal dwarsdragers | 8 |
| Draagrails | 2 paar |
| Diepte | 700 mm |
| Nuttige hoogte | 1845 mm |
| Diepte in G | 28 |
| Aantal gereedschapsopnames | 168 |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1000 kg |
| Deuropeningshoek | 250 graden |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kast type | Basiskast |
| Kastfronten | Volledig plaatstalen vleugel deur |
| Producttype | CNC-maxi-systeemkast |

Accessoires

971525 28

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G 28

Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/
compartimentbreedte 40G voor gereedschapsschachten
HSK50

971570 HSK50

Kunststof inzetstuk Type HSK50

947390 HSK50

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten met
vleugeldeuren Voor kasthoogte 2000 mm

940501 2000

Schuifgreep voor GridLine Type GP11

914226 GP11