

Garant GRIDLINE

## CNC-maxi-systeemkast compleet met gereedschapsopnames met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Voor gereedschapsschachten: HSK63



### Bestelgegevens

Bestelnummer	971451 HSK63
GTIN	4062406164973
Artikelklasse	9GI

### Omschrijving

#### OPMERKING: kleurkeuze mogelijk

#### Uitvoering:

Kast 40×28G, met indeling. Met rails in een raster van 25 mm verstelbaar. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Maximale **totale belastbaarheid** per **paar rails 200 kg**, per **dwarsdrager 150 kg**.

#### Levering:

Kast inclusief rails nr. 971525 maat 28 en dwarsdrager met gereedschapsopnames nr. 971570.

#### Kleur:

Romp, rails en dwarsdragers lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016,

#### poedercoating.

#### Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeemkasten zie nr. 942530 – 942573 en groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 700 mm

Breedte in G: 40  
 Diepte in G: 28  
 Nuttige hoogte: 1845 mm

## Technische beschrijving

Gewicht	115 kg
Diepte	700 mm
Draagrails	2 paar
Aantal dwarsdragers	8
Breedte in G	40
Hoogte	2000 mm
Diepte in G	28
Breedte	1000 mm
Nuttige hoogte	1845 mm
Hartafstand A	78 mm
Aantal gereedschapsopnames	104
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Producttype	CNC-maxi-systeemkast

## Accessoires

971525 28

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G 28

Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/  
compartimentbreedte 40G voor gereedschapsschachten  
HSK63

971570 HSK63

Schuifgreep voor GridLine Type GP11

914226 GP11

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten met  
vleugeldeuren Voor kasthoogte 2000 mm

940501 2000

Kunststof inzetstuk Type HSK63

947390 HSK63