

Garant GRIDLINE

Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/compartimentbreedte 30G, Voor gereedschapsschachten: SK50



Bestelgegevens

Bestelnummer	971560 SK50
GTIN	4062406165192
Artikelklasse	9GI

Omschrijving

T.b.v.:

Montage op rails nr. 971525.

Kast-/compartimentbreedte 30G (kasten met breedte 60G hebben 2 compartimenten met elk 30G).

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Diepte	135 mm
Hoogte	54 mm
Hartafstand A	141 mm
Aantal gereedschapsopnames voor gereedschapsschachten	5 SK 50
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	CNC-dragersysteem

Accessoires

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G
20

971525 20

Kunststof inzetstuk Type SK50

947390 SK50

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G
28

971525 28