


Garant GRIDLINE

## Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/compartimentbreedte 30G, Voor gereedschapsschachten: VDI20



### Bestelgegevens

Bestelnummer	971560 VDI20
GTIN	4062406165208
Artikelklasse	9GI

### Omschrijving

**T.b.v.:**

Montage op rails nr. 971525.

Kast-/compartimentbreedte 30G (kasten met breedte 60G hebben 2 compartimenten met elk 30G).

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

### Technische beschrijving

Hartafstand A	55 mm
Diepte	135 mm
Aantal gereedschapsopnames	19
Hoogte	54 mm
voor gereedschapsschachten	VDI 20
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	CNC-dragersysteem

---

## Accessoires

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G  
20

971525 20

Kunststof inzetstuk Type VDI20

947390 VDI20

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G  
28

971525 28