

Garant GRIDLINE

## Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/compartimentbreedte 30G, Voor gereedschapsschachten: HSK100



### Bestelgegevens

Bestelnummer	971560 HSK100
GTIN	4062406165314
Artikelklasse	9GI

### Omschrijving

**T.b.v.:**

Montage op rails nr. 971525.

Kast-/compartimentbreedte 30G (kasten met breedte 60G hebben 2 compartimenten met elk 30G).

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

### Technische beschrijving

Diepte	135 mm
Hartafstand A	116 mm
voor gereedschapsschachten	HSK 100
Aantal gereedschapsopnames	5
Hoogte	54 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	CNC-dragersysteem

---

## Accessoires

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G  
28

971525 28

Kunststof inzetstuk Type HSK100

947390 HSK100

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G  
20

971525 20