

Garant GRIDLINE

## Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/compartimentbreedte 30G, Voor gereedschapsschachten: HSK40



### Bestelgegevens

Bestelnummer	971560 HSK40
GTIN	4062406165277
Artikelklasse	9GI

### Omschrijving

**T.b.v.:**

Montage op rails nr. 971525.

Kast-/compartimentbreedte 30G (kasten met breedte 60G hebben 2 compartimenten met elk 30G).

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

### Technische beschrijving

Hartafstand A	63 mm
Diepte	135 mm
Aantal gereedschapsopnames	17
Hoogte	54 mm
voor gereedschapsschachten	HSK 40
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	CNC-dragersysteem

---

## Accessoires

Kunststof inzetstuk Type HSK40	947390 HSK40
Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G 28	971525 28
Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G 20	971525 20