

Garant GRIDLINE

Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/compartimentbreedte 30G, Voor gereedschapsschachten: C4



Bestelgegevens

Bestelnummer	971560 C4
GTIN	4062406165239
Artikelklasse	9GI

Omschrijving

T.b.v.:

Montage op rails nr. 971525.

Kast-/compartimentbreedte 30G (kasten met breedte 60G hebben 2 compartimenten met elk 30G).

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Technische beschrijving

Hoogte	54 mm
voor gereedschapsschachten	C4
Hartafstand A	97 mm
Aantal gereedschapsopnames	7
Diepte	135 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	CNC-dragersysteem

Accessoires

Kunststof inzetstuk Type C4	947390 C4
Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G 20	971525 20
Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G 28	971525 28