


Garant GRIDLINE

Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/compartimentbreedte 30G, Voor gereedschapsschachten: HSK80



Bestelgegevens

Bestelnummer	971560 HSK80
GTIN	4062406165307
Artikelklasse	9GI

Omschrijving

T.b.v.:

Montage op rails nr. 971525.

Kast-/compartimentbreedte 30G (kasten met breedte 60G hebben 2 compartimenten met elk 30G).

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Technische beschrijving

Aantal gereedschapsopnames	6
Hoogte	54 mm
voor gereedschapsschachten	HSK 80
Diepte	135 mm
Hartafstand A	104 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	CNC-dragersysteem

Accessoires

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G
28

971525 28

Kunststof inzetstuk Type HSK80

947390 HSK80

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G
20

971525 20