


Garant GRIDLINE

Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/compartimentbreedte 30G, Voor gereedschapsschachten: HSK63



Bestelgegevens

Bestelnummer	971560 HSK63
GTIN	4062406165291
Artikelklasse	9GI

Omschrijving

T.b.v.:

Montage op rails nr. 971525.

Kast-/compartimentbreedte 30G (kasten met breedte 60G hebben 2 compartimenten met elk 30G).

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Aantal gereedschapsopnames	9
Diepte	135 mm
Hoogte	54 mm
voor gereedschapsschachten	HSK 63
Hartafstand A	78 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	CNC-dragersysteem

Accessoires

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G
28

971525 28

Kunststof inzetstuk Type HSK63

947390 HSK63

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G
20

971525 20