

Garant GRIDLINE

Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/compartimentbreedte 30G, Voor gereedschapsschachten: C8



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 971560 C8 |
| GTIN | 4062406165260 |
| Artikelklasse | 9GI |

Omschrijving

T.b.v.:

Montage op rails nr. 971525.

Kast-/compartimentbreedte 30G (kasten met breedte 60G hebben 2 compartimenten met elk 30G).

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Technische beschrijving

| | |
|---|--|
| Hoogte | 54 mm |
| Diepte | 135 mm |
| Aantal gereedschapsopnames | 6 |
| voor gereedschapsschachten | C8 |
| Hartafstand A | 104 mm |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 150 kg |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | CNC-dragersysteem |

Accessoires

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G
20

971525 20

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G
28

971525 28

Kunststof inzetstuk Type C8

947390 C8