

Garant GRIDLINE

## Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/compartimentbreedte 40G, voor gereedschapsschachten: C4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	971570 C4
GTIN	4062406165383
Artikelklasse	9GI

### Omschrijving

**T.b.v.:**

Montage op rails nr. 971525.

Kast-/compartimentbreedte 40G (kasten met breedte 80G hebben 2 compartimenten met elk 40G).

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

### Technische beschrijving

Aantal gereedschapsopnames	9
voor gereedschapsschachten	C4
Hartafstand A	97 mm
Diepte	135 mm
Hoogte	54 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	CNC-dragersysteem

## Accessoires

Kunststof inzetstuk Type C4	947390 C4
Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G 20	971525 20
Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G 28	971525 28