


Garant GRIDLINE

Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/compartimentbreedte 40G, voor gereedschapsschachten: HSK50



Bestelgegevens

Bestelnummer	971570 HSK50
GTIN	4062406165437
Artikelklasse	9GI

Omschrijving

T.b.v.:

Montage op rails nr. 971525.

Kast-/compartimentbreedte 40G (kasten met breedte 80G hebben 2 compartimenten met elk 40G).

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Technische beschrijving

Aantal gereedschapsopnames	21
Hartafstand A	71 mm
voor gereedschapsschachten	HSK 50
Diepte	135 mm
Hoogte	54 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	CNC-dragersysteem

Accessoires

Kunststof inzetstuk Type HSK50	947390 HSK50
Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G 28	971525 28
Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G 20	971525 20