

Garant GRIDLINE

## Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/compartimentbreedte 40G, voor gereedschapsschachten: SK40



### Bestelgegevens

Bestelnummer	971570 SK40
GTIN	4062406165338
Artikelklasse	9GI

### Omschrijving

**T.b.v.:**

Montage op rails nr. 971525.

Kast-/compartimentbreedte 40G (kasten met breedte 80G hebben 2 compartimenten met elk 40G).

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

### Technische beschrijving

Hartafstand A	76 mm
Diepte	135 mm
Aantal gereedschapsopnames	15
Hoogte	54 mm
voor gereedschapsschachten	SK 40
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	CNC-dragersysteem

## Accessoires

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G 20	971525 20
Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G 28	971525 28
Kunststof inzetstuk Type SK40	947390 SK40