



Afdichtingscentreerinrichting, Kop-Ø: 50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	884110 50
GTIN	3662424053085
Artikelklasse	83H

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat met hierop aangebrachte stalen slagkap. Instelbare bekken van aluminium, vastzetting door middel van een meegeleverde 6-kantsleutel SW3 (resp. SW4 bij maat 90).

3 Niveaus per bek voor aanpassing aan alle typen afdichtingen en lagerkooien. 9,5 – 23,5 mm; 23,5 – 36,5 mm; 36,5 – 50 mm.

Toepassing:

Gemakkelijk verstelbare diameter voor het plaatsen en centreren van afdichtingen, lagers enz. Voor gebruik op de meeste voertuigen waaronder motorfietsen.

Technische beschrijving

Gewicht	280 g
totale lengte	175 mm
Aantal treden	3
Diameter	9,5 - 50 mm
Levering	6-Kantsleutel SW3
Materiaal	Aluminium
Producttype	Afdichtingscentreerinrichting

