

ROLLER**Kettingpijpklem Anaconda WB, Spanwijdte voor buizen tot: 6inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	868650 6
GTIN	4044942127612
Artikelklasse	84B

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste kettingpijpklem voor bevestiging op een werkbank. Voor het eenvoudig en betrouwbaar opspannen van pijpen dankzij speciaal getande, V-vormige spanbekken en stabiele spanketting met snelsluiting.

- **Grondplaat met stabiele, torsievrije gegoten constructie, geïntegreerde kettingpijpklem, pijpoplegvlak en buigvoorziening.**
- **Speciaal getande en geharde dubbele spanbek, gemakkelijk verwisselbaar, prismavormig, voor het betrouwbaar opspannen van de pijpen.**
- **Spanketting met stabiele kettingschakels, gemakkelijk spanbaar dankzij snelsluiting en trapeziumschroefdraadspindel.**
- **Voor bevestiging op een werkbank – let op de belastbaarheid van de werkbank.**

Toepassing:

Betrouwbaar spannen van 1/8 inch – 6 inch (10– 165 mm) pijpen en massief materiaal.

Opmerking:

Verstelbare materiaalstandaard nr. 919904 en werkbanken vanaf nr. 921001 vindt u in de catalogus Bedrijfsinrichting.

Technische beschrijving

Spanwijdte	10 - 165 mm
Spanwijdte buizen van – tot	1/8 - 6 inch
Gewicht	21 kg
Producttype	Pijpklem