

Garant GRIDLINE

**ESD-behuizing 16G met lades, 12×20G, Hoogte behuizing mm/aantal lades:
300/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972020 300/3
GTIN	4062406166496
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Toepassing:

Ladebehuizingen om ESD-Workstation nr. 972010 – 972015, ESD hoogteverstelbare werkplekken nr. 972017 of ESD-werkbanken nr. 972150 – 972195 naar wens in te delen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50; 75; 100

Kleur:

Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating.**

Opmerking:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Technische beschrijving

Gewicht	31 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20

Lades nuttige diepte in G	20
Nuttige hoogte	225 mm
Breedte	400 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Lades nuttige breedte	300 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Nuttige hoogte voor lades	225 mm
Aantal lades	3
Diepte	650 mm
Hoogte	300 mm
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Productnaamattribuut	12x20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

ESD-lade fronthoogte lade 75 mm	972035 75
ESD-lade fronthoogte lade 50 mm	972035 50
ESD-lade fronthoogte lade 100 mm	972035 100
ESD-behuizing 16G voor zelfmontage met lades Hoogte behuizing 300 mm	972030 300
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21