

Garant GRIDLINE

**ESD-behuizing 16G met lades, 12×20G, Hoogte behuizing mm/aantal lades:
500/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972020 500/4
GTIN	4062406166915
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Toepassing:

Ladebehuizingen om ESD-Workstation nr. 972010 – 972015, ESD hoogteverstelbare werkplekken nr. 972017 of ESD-werkbanken nr. 972150 – 972195 naar wens in te delen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50; 75; 100; 200

Kleur:

Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating.**

Opmerking:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Lades nuttige diepte in G	20

Gewicht	54 kg
Nuttige hoogte voor lades	425 mm
Breedte	400 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Nuttige hoogte	425 mm
Aantal lades	4
Diepte	650 mm
Hoogte	500 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Productnaamattribuut	12x20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

ESD-lade fronthoogte lade 100 mm	972035 100
ESD-lade fronthoogte lade 75 mm	972035 75
ESD-lade fronthoogte lade 50 mm	972035 50
ESD-lade fronthoogte lade 200 mm	972035 200
ESD-behuizing 16G voor zelfmontage met ladesverrijdbaar Hoogte behuizing 500 mm	972032 500
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21