

Garant GRIDLINE

**ESD-werkblad, Diepte 750 mm, Bladlengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972160 1000
GTIN	4062406166953
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dragerplaat van 50 mm **volumegeleidende** spaanplaat. Bovenlaag van **geleidend** HPL-laminaat EGB 0,8 mm. Onderzijde met tegengestelde laag van wit laminaat. Rondom 3 mm **ABS-kantfijner antistatisch**.

**Opmerking:**

Centrale boring voor aardingsonderdeel nr. 972827 gr INT2W aan de onderzijde van het ESD-werkblad. Moet apart worden besteld.

ESD-werkblad mag alleen met ESD-werkbankpoten en ESD- versterkingsplaten worden gebruikt.

**Technische beschrijving**

Aarding	centraal, aan onderzijde werkblad
Toplaag werkblad	HPL-materiaal geleidend
Materiaal werkblad	Spaanplaat volumegeleidend
Lengte	1000 mm
Kleur oppervlak werkblad	lichtgrijs, RAL 7035
ESD-uitrusting	ja
Dikte	51,6 mm
Laagdikte	0,8 mm
Bladlengte	1000 mm
volumegeleidende kern	ja
Toplaag geleidend	ja

elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Productnaamattribuut	Diepte 750 mm
Diepte	750 mm
Producttype	Werkblad