

Garant GRIDLINE

**ESD-behuizing 16G met lades verrijdbaar, 12x20G, Hoogte behuizing mm/  
aantal lades: 500/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972022 500/4
GTIN	4062406166939
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Met elk twee kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans) Ø 125 mm met slijtvaste, **geleidende wielen**. Lade met **individuele eenhandsladeontgrendeling** voorkomt dat de lade tijdens het transport open gaat.

**Toepassing:**

Ladebehuizingen om ESD-Workstation nr. 972010 – 972015, ESD hoogteverstelbare werkplekken nr. 972017 of ESD-werkbanken nr. 972150 – 972195 naar wens in te delen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 50; 75; 100; 200

**Kleur:**

Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

**Opmerking:**

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

**Technische beschrijving**

Hoogte	700 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Niet-strepend loopvlak	ja
ComfortClose	nee
met afrolrand	ja
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling	2
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Lades nuttige breedte	300 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Aantal lades	4
Gewicht	54 kg
Maximale belastbaarheid	250 kg
Nuttige hoogte	425 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Lades nuttige diepte in G	20
Ladenbehuizing nuttige hoogte	425 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Diepte	650 mm
Breedte	400 mm
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Nuttige hoogte voor lades	425 mm
Materiaaldikte	1 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Montagewagen

---

## Accessoires

ESD-lade met individuele eenhandig bedienbare ladeontgrendeling fronthoogte lade 100 mm	972036 100
ESD-lade met individuele eenhandig bedienbare ladeontgrendeling fronthoogte lade 50 mm	972036 50
ESD-lade met individuele eenhandig bedienbare ladeontgrendeling fronthoogte lade 75 mm	972036 75
ESD-lade met individuele eenhandig bedienbare ladeontgrendeling fronthoogte lade 200 mm	972036 200
ESD-behuizing 16G voor zelfmontage met ladesverrijdbaar Hoogte behuizing 500 mm	972032 500
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21