

Garant GRIDLINE

ESD-materiaalwagen, Hoogte: 1300mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972060 1300
GTIN	4062406167103
Artikelklasse	9GW

Omschrijving**Uitvoering:**

Frame en opbouw van vierkante stalen buis, met bodem van plaatstaal. Inhaakopeningen in het frame aan voor- en achterzijde (raster van 50 mm) voor de bevestiging van legborden, bakkenrail enz. in maat 1000 mm. **Schroefdraadbussen** aan de binnenkant van het frame voor de montage van geperforeerde platen. 4 TPE-zwenkwielen met vergrendeling, **Ø 125 mm** met grijze slijtvaste **geleidende wielen**.

Toepassing:

Uitrusting mogelijk met aflegborden, bakkenrails en geperforeerde wanden maat 1000.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Technische beschrijving

Gewicht	32 kg
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling	2
Hoogte	1300 mm

Diepte	700 mm
Breedte	1000 mm
Nuttige hoogte	970 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Maximale belastbaarheid	200 kg
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling in raster	50 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Materiaalwagen