

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel+ met ESD-oppervlak, Lengte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972015 1500
GTIN	4062406167073
Artikelklasse	9GW

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Workstation eLevel+, ESD-geleidend conform DIN EN 61340-5-1.** Elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling door middel van knoppen. Door bediening wordt de **hoogte van het werkblad** aangepast. **Rondom 3 mm ABS-kantfineer antistatisch.** Centraal aardingspunt aan de onderzijde van het ESD-werkblad. Geen aarding via werkbankpoten. **Met inwendige stalen buis als verstevigingsprofiel.**

**Opmerking:**

Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkingen) zijn niet ESD-geleidend.

- **Let bij het gebruik van behuizingen die onder het werkblad worden vastgeschroefd, op het volgende: de behuizingen mogen een maximale hoogte van 500 mm niet overschrijden.**
- **Let op: bij serieopstelling a.u.b. scheidingsplaten nr. 972019 gebruiken (beknellingsgevaar).**

**Technische beschrijving**

Gewicht	90 kg
Toplaag werkblad	HPL-materiaal geleidend
Materiaal werkblad	ESD-werkblad
Serie	Workstation

Werkblad diepte	700 mm
Breedte	1500 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	670 - 990 mm
Diepte	800 mm
Model	eLevel+
Werkblad lengte	1500 mm
Kleur oppervlak werkblad	lichtgrijs, RAL 7035
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja
Werkblad dikte	40 mm
Principe van de hoogteverstelling	alleen werkblad
Hoogteverstelling traploos	ja
Laagdikte	0,8 mm
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Hoogteverstelling werkplek	670-990 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Werktafel