

Garant GRIDLINE

**Workstation mLevel met ESD-oppervlak, Lengte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972010 1500
GTIN	4062406167011
Artikelklasse	9GW

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Workstation mLevel, ESD-geleidend conform DIN EN 61340-5-1**, de werkplek die zich aan uw behoeften aanpast. Klassieke handmatige hoogteverstelling in een raster van 25 mm door onderstel met fixatieschroeven. Schaalverdeling van de exacte werkhoogte aan de binnenzijde van de tafel voor eenvoudige bediening. **Rondom 3 mm ABS-kantfibreer antistatisch**. Centraal aardingspunt aan de onderzijde van het werkblad. Geen aarding via werkbankpoten. **Met inwendige stalen buis als verstevigingsprofiel**.

**Kleur:**

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

**Opmerking:**

Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkingen) zijn niet ESD-geleidend.

**Technische beschrijving**

Werkblad diepte	700 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Gewicht	70 kg
Serie	Workstation
Werkblad dikte	40 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	750 - 1000 mm

Laagdikte	0,8 mm
Hoogteverstelling traploos	nee
Model	mLevel
Breedte	1500 mm
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	nee
Kleur oppervlak werkblad	lichtgrijs, RAL 7035
Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Toplaag werkblad	HPL-materiaal geleidend
Diepte	800 mm
Materiaal werkblad	ESD-werkblad
Hoogteverstelling werkplek	750-1000 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	mechanisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Werktafel