

Garant GRIDLINE

**ESD-montagewagen compleet met lades verrijdbaar, 20×24G, Hoogte mm/
aantal lades: 885/5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972425 885/5
GTIN	4062406166854
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschapskast **ESD-geleidend**, volgens DIN EN 61340-5-1. Montagewagen in 24×28G met elk 2 kogelgelagerde **geleidende** bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 150, 200

Kleur:

Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

- **De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.**
- **Aarding gebeurt via wielen.**

Technische beschrijving

Lades nuttige diepte in G	24
Maximale belastbaarheid	600 kg
Lades nuttige breedte in G	20
met afrolrand	ja
Lades nuttige breedte	500 mm
Gewicht	109 kg
Niet-strepend loopvlak	ja
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Ladenbehuizing nuttige hoogte	600 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Lades nuttige diepte	600 mm
Nuttige hoogte	600 mm
Diepte	700 mm
ComfortClose	nee
Hoogte	885 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg
Breedte	600 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Nuttige hoogte voor lades	600 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Productnaamattribuut	20×24G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21

914227 HU21