

Garant GRIDLINE

**ESD-module voor energie en media, Moduletype: MCB/3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972220 MCB/3
GTIN	4062406167868
Artikelklasse	9GW

**Omschrijving****Toepassing:**

Hieronder zijn de uitvoeringen van onze contactdozen met het desbetreffende stekkertype beschreven. Gebruik in andere landen kan door het stekkertype worden vastgesteld.

Duitsland / DE: Type F

Zwitserland / CH: Type J

Italië / IT: Type L

Frankrijk / FR: Type E

Tsjechië / CZ: Type E

Engeland / GB: Type G

Denemarken / DK: Type K

VS / US: Type B

**T.b.v.:**

Nr. 972200 – 972203.

**Kleur:**

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating.**

**Opmerking:**

- **Bij het inbouwen van modules moet erop worden gelet dat het maximale aantal mediarail-verdeelunits niet wordt overschreden.**
- **Artikelnr. 972220 maat US110V/1 en US110V/2 mogen alleen samen met de volgende modules worden ingebouwd: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V, \_LINK.**

- **Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkingen) zijn niet ESD-geleidend.**
- **Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- en busdelen uit kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.**

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Verdeelunit: 1E

Nominale spanning: 400 V

Toegekende spanning: 400V / AC V

Toegekende stroom: 16 A

Beschrijving: 3-polige leidingbeveiligingsschakelaar, uitschakelkarakteristiek B, schakelstandindicatie rood ON / groen OFF

## Technische beschrijving

Toegekende spanning	400V / AC V
Toegekende stroom	16 A
Beschrijving	3-polige leidingbeveiligingsschakelaar, uitschakelkarakteristiek B, schakelstandindicatie rood ON / groen OFF
Verdeelunit	1E
Nominale spanning	400 V
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Stroomsoort	AC
Materiaaldikte	1,5 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Energiemodule