


Garant GRIDLINE

**Geperforeerde ESD-wand eenzijdig, Geschikt voor type: 2000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972100 2000
GTIN	4062406167394
Artikelklasse	9GW

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuust plaatstaal, afgekant, voor overzichtelijk opbergen van gereedschap. Geperforeerde wand, **dubbelzijdige uitvoering** kan aan beide zijden **afzonderlijk** worden ingedeeld. Geperforeerde wanden van plaatstaal  $\square 9 \times 9$  mm in een raster van 37 mm voor de plaatsing van accessoires uit groep 95.

**T.b.v. :**

**Inschroefbaar** tussen standers en materiaalwagen.

**Kleur:**

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating**.

**Opmerking:**

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Elektrische isolatie: EGB/ESD

Hoogte: 481 mm

Breedte: 1920 mm

Diepte: 25 mm

Belastbaarheid: 100 kg

Gewicht: 12 kg

**Technische beschrijving**

Breedte	1920 mm
Hoogte	481 mm
Belastbaarheid	100 kg
Gewicht	12 kg

Diepte	25 mm
Geperforeerde wand uitvoering	eenzijdig
Materiaaldikte	1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Geperforeerde wand