

Garant GRIDLINE

ESD-draagarmconsole, Diepte 550 mm, Lengte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972087 1500
GTIN	4062406167356
Artikelklasse	9GW

Omschrijving**Uitvoering:**

Solide uitvoering van staalplaat. Paarsgewijze montage voor het bevestigen van verlichtingsunit nr. 928600, 928602 en 928608.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating.**

Opmerking:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend. Alleen geschikt voor standers maat 962 en 1362.

Technische beschrijving

Gewicht	6 kg
Uitsteeklengte	450 mm
Maximale belastbaarheid	50 kg
Breedte	1500 mm
Toepassingsgebied	Standers
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1,5 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Productnaamattribuut	Diepte 550 mm

Producttype

Console