

Garant GRIDLINE

ESD-aflegbord van plaatstaal, Geschikt voor type: 2000**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 972111 2000 |
| GTIN | 4062406167462 |
| Artikelklasse | 9GW |

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal, met afrolrand aan 3 zijden. Met aardingskabel. Voorzijde afgekant. Montage met rand naar beneden of boven. **Verstelbereik** in de **diepte 110 mm**. Kan worden vastgezet op **90° horizontaal** en op **110° schuin**.

T.b.v. :

Montage door **inhangen** in de standers en materiaalwagen (maat 1000).

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Elektrische isolatie: EGB/ESD

Nuttige breedte: 1880 mm

Nuttige diepte: 300 mm

Inbouwhoogte: 80 mm

Diepteverstelbereik: 110 mm

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|-----------|
| Nuttige diepte | 300 mm |
| Inbouwhoogte | 80 mm |
| Diepteverstelbereik | 110 mm |
| Nuttige breedte | 1880 mm |
| Legbord uitvoering | Standaard |
| Materiaaldikte | 1,5 mm |

| | |
|---|-----------|
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 25 kg |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Producttype | Aflegbord |