

Garant GRIDLINE

**ESD-zwenkarm, Aantal scharnierpunten: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972140 2
GTIN	4062406167516
Artikelklasse	9GW

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zwenkarm van stalen buis met **1 of 2 scharnierpunten**, voor bevestiging (schroefverbinding) aan **staanders**. Voor het opnemen van geperforeerde wand nr. 972144, TFT/toetsenbordhouder nr. 972142 en TFT-houder nr. 928178.

**Kleur:**

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating**.

**Opmerking:**

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Elektrische isolatie: EGB/ESD

Reikwijdte zwenkarm: 560 mm

Belastbaarheid: 25 kg

**Technische beschrijving**

Belastbaarheid	25 kg
Reikwijdte zwenkarm	560 mm
Materiaaldikte	1 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	25 kg
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	ZWENKARM

