

ESD-vloermat, Type: 1500X1200**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972580 1500X1200
GTIN	4057989601519
Artikelklasse	98E

Omschrijving**Uitvoering:**

ESD-vloermat gemaakt van tweelaags synthetisch rubber met de beste ligeigenschappen zonder struikelpartijen dankzij een dikte van 3,5 mm. Berijdbaar met werkdraaistoel. Korte tijd bestand tegen thermische belastingen zoals door soldeerspatten. Met zeer laagohmige onderlaag en afgeronde hoeken.

Kleur: platinagrijs, gespikkeld.

Lekweerstand: $10^7 - 10^8 \Omega$.

Drukknopcontactering: 2×10,3 mm.

Technische beschrijving

Aantal drukknoppen	2
Gewicht	7,8 kg
Dikte	3,5 mm
Breedte	120 cm
Materiaal	Synthetische rubber, tweelaags
Drukknop-Ø	10,3 mm
Lengte	150 cm
Kleur	Platinagrijs, gespikkeld
Schokbescherming	Vloer
Materiaaleigenschap	niet oliebestendig

elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	ESD-vloermat