


**ESD-vloerplaat, Kleur: LIGHTGREY****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972585 LIGHTGREY
GTIN	4057989080000
Artikelklasse	98E

**Omschrijving****Uitvoering:**

PVC-platen met telkens 2 zijden met positieve en 2 zijden met negatieve vertanding.  
Lekweerstand ca.  $10^6 \Omega$ . Glad oppervlak en afvoerende onderlaag met honingraatstructuur.

**Geschikt voor transportvoertuigen, heftrucks en vorkheftrucks:** tot een totaalgewicht van 2,5 t bij harde banden en 5 t bij luchtbanden. Statisch:  $50 \text{ kg/cm}^2$ .

Dankzij de bijzondere constructie van de vloerplaten kunnen snel grotere afleidende industriële vloeren worden belegd. Ze kunnen op alle harde onderbodems (deze moeten alleen relatief egaal zijn, versleten en vochtige bodems zijn mogelijk) en op tapijtbodems met minimale of helemaal geen voorbereiding worden gebruikt. Lichtgrijs gemarmerd.

**Opmerking:**

Aarding van de vloerbedekking via koperkabel nr. 972591 en aardingsset nr. 972590. A.u.b. apart bestellen. De aansluiting van de aarding moet worden uitgevoerd door een specialist.

**Technische beschrijving**

Materiaal	PVC
Lengte	60,8 cm
Dikte	10,5 mm
Breedte	60,8 cm

Gewicht	4,5 kg
ESD-uitrusting	ja
Oppervlak	glad
Lekweerstand	$10^6 \Omega$
Kleur	lichtgrijs gemarmerd
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	ESD-vloermat