

Garant GRIDLINE

Lade-inzet met gereedschapopnames, 26×24G, Voor gereedschapsschachten: SK50**Bestelgegevens**

Bestelnummer	970705 SK50
GTIN	4062406180591
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsoptnames.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating (niet met andere lak leverbaar).**

Opmerking:

VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapsoptnames vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Hoogte zonder gereedschapsoptnames: 145 mm

Aantal gereedschapsoptnames: 25

Hartafstand A: 125 mm

geschikt voor lades nuttige breedte in G: 26

geschikt voor lades nuttige diepte in G: 24

Technische beschrijving

Hoogte zonder gereedschapsoptnames	145 mm
Hartafstand A	125 mm
Aantal gereedschapsoptnames	25

geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Productnaamattribuut	26×24G
Producttype	Lade-interieur voor CNC-gereedschapskast

Accessoires

Kunststof inzetstuk Type SK50	947390 SK50
-------------------------------	-------------