

Garant GRIDLINE

Lade-inzet met gereedschapopnames, 26×24G, Voor gereedschapsschachten: VDI30**Bestelgegevens**

Bestelnummer	970705 VDI30
GTIN	4062406180812
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsoptnames.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating (niet met andere lak leverbaar).**

Opmerking:

VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapsoptnames vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Hoogte zonder gereedschapsoptnames: 60 mm

Aantal gereedschapsoptnames: 64

Hartafstand A: 78 mm

geschikt voor lades nuttige breedte in G: 26

geschikt voor lades nuttige diepte in G: 24

Technische beschrijving

Hartafstand A	78 mm
Hoogte zonder gereedschapsoptnames	60 mm
Aantal gereedschapsoptnames	64

geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Productnaamattribuut	26×24G
Producttype	Lade-interieur voor CNC-gereedschapskast

Accessoires

Kunststof inzetstuk Type VDI30	947390 VDI30
--------------------------------	--------------