

Garant GRIDLINE

Lade-inzet met gereedschapopnames, 26×24G, Voor gereedschapsschachten: HSK80**Bestelgegevens**

Bestelnummer	970705 HSK80
GTIN	4062406180904
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsopties.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating (niet met andere lak leverbaar).**

Opmerking:

VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapsopties vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Hoogte zonder gereedschapsopties: 60 mm

Aantal gereedschapsopties: 25

Hartafstand A: 126 mm

geschikt voor lades nuttige breedte in G: 26

geschikt voor lades nuttige diepte in G: 24

Technische beschrijving

Hartafstand A	126 mm
Hoogte zonder gereedschapsopties	60 mm
Aantal gereedschapsopties	25

geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Productnaamattribuut	26×24G
Producttype	Schuiflade-inzet

Accessoires

Kunststof inzetstuk Type HSK80	947390 HSK80
--------------------------------	--------------