

Garant GRIDLINE

**Lade-inzet met gereedschapopnames, 20×20G, Voor gereedschapsschachten:
HSK100****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 970721 HSK100 |
| GTIN | 4062406181062 |
| Artikelklasse | 9GK |

Omschrijving**Uitvoering:**

Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsoptnames.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating (niet met andere lak leverbaar).**

Opmerking:

VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapsoptnames vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

Nuttig ladeoppervlak in G: 20×20

Hoogte zonder gereedschapsoptnames: 60 mm

Aantal gereedschapsoptnames: 15

Hartafstand A: 141 mm

geschikt voor lades nuttige breedte in G: 20

geschikt voor lades nuttige diepte in G: 20

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|--------|
| Aantal gereedschapsoptnames | 15 |
| Hoogte zonder gereedschapsoptnames | 60 mm |
| Hartafstand A | 141 mm |

| | |
|--|------------------|
| geschikt voor lades nuttige breedte in G | 20 |
| geschikt voor lades nuttige diepte in G | 20 |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 |
| Productnaamattribuut | 20×20G |
| Producttype | Schuiflade-inzet |

Accessoires

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Kunststof inzetstuk Type HSK100 | 947390 HSK100 |
|---------------------------------|---------------|