

Garant GRIDLINE

**Lade-inzet met gereedschapopnames, 20×20G, Voor gereedschapsschachten: VDI40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970721 VDI40
GTIN	4062406180973
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsoptnames.

**Toepassing:**

Voor plaatsing in lades.

**Kleur:**

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating (niet met andere lak leverbaar).**

**Opmerking:**

VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapopnames vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

Nuttig ladeoppervlak in G: 20×20

Hoogte zonder gereedschapsoptnames: 60 mm

Aantal gereedschapsoptnames: 35

Hartafstand A: 84 mm

geschikt voor lades nuttige breedte in G: 20

geschikt voor lades nuttige diepte in G: 20

**Technische beschrijving**

Hoogte zonder gereedschapsoptnames	60 mm
Hartafstand A	84 mm
Aantal gereedschapsoptnames	35

geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
geschikt voor lades nuttige breedte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Schuiflade-inzet

---

## Accessoires

Kunststof inzetstuk Type VDI40	947390 VDI40
--------------------------------	--------------