

**Garant****eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting L: 25/16mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	271993 25/16
GTIN	4062406180775
Artikelklasse	21U

## Omschrijving

### Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

### Levering:

**Met onderlegplaat 1,5°.**

### Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 25 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 30 mm

Totale lengte L: 101,5 mm

Onderlegplaat 1,5°: 279819 1

Onderlegplaatschroef: 259027 6

Klemstuk, schroef, O-ring: 259036 15

## Technische beschrijving

Schachtgrootte	25 mm
geschikt voor plaatafmeting	16 mm

Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm
Onderlegplaat 1,5°	279819 1
Totale lengte L	101,5 mm
Serie	Eco
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Onderlegplaatschroef	259027 6
Klemstuk, schroef, O-ring	259036 15
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Klemstukunit Type 15	259036 15
Spanschroef	272500
Schroef voor onderlegplaat	272540
Schroef voor onderlegplaat Type 6	259027 6
Onderlegplaat Type 1	279819 1