

**Garant****eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting L: 20/16mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 271993 20/16  |
| GTIN          | 4062406180768 |
| Artikelklasse | 21U           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

**Levering:**

**Met onderlegplaat 1,5°.**

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 20 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 30 mm

Totale lengte L: 89 mm

Onderlegplaat 1,5°: 279819 1

Onderlegplaatschroef: 259027 6

Klemstuk, schroef, O-ring: 259036 15

**Technische beschrijving**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Schachtgrootte                | 20 mm |
| Functiebreedte L <sub>4</sub> | 20 mm |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Totale lengte L             | 89 mm           |
| Koplengte L <sub>1</sub>    | 30 mm           |
| Onderlegplaat 1,5°          | 279819 1        |
| geschikt voor plaatafmeting | 16 mm           |
| Serie                       | Eco             |
| Onderlegplaatschroef        | 259027 6        |
| Klemstuk, schroef, O-ring   | 259036 15       |
| Inzetsoort                  | rechts          |
| Inwendige koeling           | ja              |
| Producttype                 | Klemdraaihouder |

## Accessoires

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Spanschroef                       | 272500    |
| Klemstukunit Type 15              | 259036 15 |
| Schroef voor onderlegplaat        | 272540    |
| Schroef voor onderlegplaat Type 6 | 259027 6  |
| Onderlegplaat Type 1              | 279819 1  |