

Garant**eco-Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting L: 20/16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 271994 20/16 |
| GTIN | 4062406180782 |
| Artikelklasse | 21U |

Omschrijving**Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

Functiebreedte L₄: 20 mm

Koplengte L₁: 30 mm

Totale lengte L: 89 mm

Onderlegplaat 1,5°: 279819 2

Onderlegplaatschroef: 259027 6

Klemstuk, schroef, O-ring: 259036 16

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-------|
| Totale lengte L | 89 mm |
| Functiebreedte L ₄ | 20 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Schachtgrootte | 20 mm |
| Onderlegplaatschroef | 259027 6 |
| Koplengte L ₁ | 30 mm |
| geschikt voor plaatafmeting | 16 mm |
| Klemstuk, schroef, O-ring | 259036 16 |
| Onderlegplaat 1,5° | 279819 2 |
| Serie | Eco |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Onderlegplaat Type 2 | 279819 2 |
| Schroef voor onderlegplaat Type 6 | 259027 6 |
| Klemstukunit Type 16 | 259036 16 |