

**Garant**
**Precisie-kotterset Ø 86 – 302 mm, Aansluiting: 1**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	237570 1
GTIN	4062406180645
Artikelklasse	29W

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Complete precisie-kotterset **voor Ø 86 – 302 mm**, met spindelkop nr. 237571, wisselplaathouder en toebehoren in koffer. **Uit te breiden** met wisselplaathouder nr. 237573 242-402 **tot Ø 402 mm**.

**Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in Ø.**

**Toepassing:**

Voor wisselplaathouders met geschikte ISO-wisselplaat type CC..09T3..

**Levering:**

resp. 1 wisselplaathouder: Nr. 237573 86-138 voor Ø 86– 138

Nr. 237573 136-220 voor Ø 136– 220

Nr. 237573 188-302 voor Ø 188– 302

resp. 1 ondersteuning: Nr. 237574 86 voor nr. 237573 86-138

Nr. 237574 136 voor nr. 237573 136-220, 188-302 en 242-402

resp. 1 drukplaat: Nr. 237575 86 voor nr. 237573 86-138

Nr. 237575 136 voor nr. 237573 136-220, 188-302 en 242-402

1 Wisselplaat: Nr. 260058 CU7010 (of CC.. 09T3 gebruiken)

**Reservedeel:**

Wisselplaatschroef nr. 219805.

**Advies:**

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237697 en nr. 237698.

---

## Technische beschrijving

Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap