



Koudebeschermingshandschoenen, paar Templice 700, Handschoenmaat: 7



Bestelgegevens

Bestelnummer	094819 7
GTIN	3245427004171
Artikelklasse	04P

Omschrijving

Uitvoering:

Templice 700. Biedt bescherming bij werkzaamheden **tot -10 °C** en daarnaast **comfort, flexibiliteit en goede beweging van de vingers**. De nitrillaag met zeer hoge slijtvastheid biedt een uitstekende grip bij werkzaamheden met natte onderdelen. **Vochtdicht** en **waterafstotend**.

Norm:

Templice 700. Biedt bescherming bij werkzaamheden **tot -10 °C** en daarnaast **comfort, flexibiliteit en goede beweging van de vingers**. De nitrillaag met zeer hoge slijtvastheid biedt een uitstekende grip bij werkzaamheden met natte onderdelen. **Vochtdicht** en **waterafstotend**.

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Toepassing promotietekst:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Kleur: zwart / blauw

Technische beschrijving

Handschoenmaat	7
Handschoentype	Koudebeschermingshandschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
EN 388:2016	3222X
EN 511	02X
Dragermateriaal	Gebreid
Coating	Nitril
Kleur	zwart / blauw
Producttype	Koudebeschermingshandschoenen