

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M36X3,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M36X3,5
GTIN	4062406182526
Artikelklasse	10N

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	22 mm
Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	32,5 mm
Schacht-Ø D _s	28 mm
Schroefdraad-Ø	36 mm
Totale lengte L	200 mm
Draadspoed	3,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	90 mm
Draadsoort	M/MF
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Draadafmeting	M36×3,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap