

Garant**Kopierfrees, met schroefdraad, Ø D: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212620 32
GTIN	4062406183844
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Zonder inwendige koeling.

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.

Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: $\pm 0,015$ mm.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.

Staal – voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Opmerking:

Het toerental op basis van de werk-Ø D_w berekenen.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	32 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Opnamedraad M	M16
Wisselplaatschroef	219876 (30IP 6,0 Nm)
Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L_{totaal}	45 mm
Inwendige koeling	nee
Ø D_2	30 mm
Lengte 1	45 mm

Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Kopieerfrezen
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Spanschroef	219874
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 30IP	674252 30IP
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600