

**Garant****Werkdraaistoel, kunstleer, met wielen, laag****Bestelgegevens**

Bestelnummer	965034
GTIN	4045197739537
Artikelklasse	91Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ergonomische werkdraaistoel met synchroontechniek. Het zachte oppervlak van kunstleder is gemakkelijk te onderhouden en afwasbaar. Met oranje dubbele naad. Vijfarmige aluminium kruisvoet.

Zitting (breedte×diepte): 470×450 mm.

Hoogte rugleuning: 600 mm.

Verstelbereik rugleuning: 60 mm.

Zitdiepteverstelling: 40 mm.

Belastbaarheid: 120 kg.

Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.

Geremde dubbele wielen met zacht PU-loopvlak.

**Uitvoering promotietekst:**

- **Ergonomisch functioneel design.**
- **Lendenondersteuning.**
- **Synchroontechniek.**
- **Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.**
- **Vijfarmige aluminium kruisvoet.**

**Norm:****DIN 68877**

## Technische beschrijving

Kleur zittingmateriaal	zwart
Rugleuning hoogte	600 mm
Lendeondersteuning	ja
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Paar armleuningen aanpassing mogelijk	ja
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Norm	DIN 68877
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Rugverstelling met permanent contact	ja
Verstelbereik rugleuning	60 mm
Zittingdiepte	450 mm
Belastbaarheid	120 kg
Synchroonmechanisme	ja
Zittingbreedte	470 mm
Wielen uitvoering	lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Materiaal zitting	Kunstleder
Kruisvoet uitvoering	Wielenset
Zitdiepteverstelbereik	40 mm
Uitvoering	met rollen
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	480 - 630 mm
Producttype	Werkdraaistoel

## Accessoires

---

Reservewielen(1 set = 5 stuks)

962517

---

Paar verstelbare armleuningen voor GARANT  
werkdraaistoel Type

965047

---