


**KOMET® Wisselplaat, BK7935, Aanduiding type W83: 23-210**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	236553 23-210
GTIN	4047109240957
Artikelklasse	24Q

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

**Opmerking:**

**Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Niet op de binnensnijanten van de volboren gebruiken!**

Type: RVS

ISO-code wisselplaat: SOEX 07T308

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Omschrijving	23-210
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOEX 07T308
Aantal wisselingen/snijanten	4
Soort	BK7935

Type	RVS
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	S
nat maximaal	geschikt		