


KOMET® Wisselplaat, BK7935, Aanduiding type W80: 20-010

Bestelgegevens

Bestelnummer	236610 20-010
GTIN	4047109258365
Artikelklasse	24R

Omschrijving

KOMET® Wisselplaat 20-010 ISO-code wisselplaat: SOGX 07T208-01
 Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,12 mm/omw,

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SOGX 07T208-01
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,12 mm/omw,
Omschrijving	20-010
Serie	KUB Pentron®
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Soort	BK7935
Type	RVS
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	75 m/min	S
nat maximaal	geschikt		