

**Garant****GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 2xD, Ø DC: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234000 15
GTIN	4045197739070
Artikelklasse	21S

**Omschrijving****Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

**Boringtolerantie:** -0,1 / +0,3 mm

**Omschrijving:**

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5xD.

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

**Toepassing promotietekst:**

Met wisselplaten nr. GG2340 - GG2389.

**T.b.v.:**

Wisselplaten SOGX 050204.

**Opmerking:**

Verdere tussenmaten in 1/10-afmetingen op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Schachtlengte L <sub>s</sub>	50 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	30 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 050204
Wisselplaatschroevenset	239700 5IP (0,38 Nm)
Aantal snijkanten Z	1

Serie	POWER DRILL
Nominale $\varnothing$ D	15
voor inch- $\varnothing$	19/32 inch
Maximale verstelgrens $V_{max}$	0,25 mm
Afkoppellengte $L_A$	44 mm
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6535
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6640
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB630
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6810
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	2xD
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus <sup>®</sup> , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus <sup>®</sup> -profiel 5IP	674252 5IP
Torx Plus <sup>®</sup> -klemschroevenset 10-delig Aandrijving 5IP	239700 5IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,38 Nm	211750 0,38