

**Garant****GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 2xD, Ø DC: 23mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 234000 23     |
| GTIN          | 4045197739735 |
| Artikelklasse | 21S           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

**Boringtolerantie:** -0,1 / +0,3 mm

**Omschrijving:**

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5xD.

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

**Toepassing promotietekst:**

Met wisselplaten nr. GG2340 - GG2389.

**T.b.v.:**

Wisselplaten SOGX 080407.

**Opmerking:**

Verdere tussenmaten in 1/10-afmetingen op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Wisselplaatschroevenset       | 239700 8IP (1,3 Nm) |
| ISO-code wisselplaat          | SOGX 080407         |
| Aantal snijkanten Z           | 1                   |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>      | 25 mm               |
| Schachtlengte L <sub>s</sub>  | 56 mm               |
| Nuttige lengte L <sub>1</sub> | 46 mm               |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Serie                                     | POWER DRILL              |
| Nominale $\varnothing$ D                  | 23                       |
| Maximale verstelgrens $V_{max}$           | 0,25 mm                  |
| Afkoppellengte $L_A$                      | 66 mm                    |
| Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6535                   |
| Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6640                   |
| Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB630                    |
| Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810                   |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot       | 2×D                      |
| Schacht                                   | ISO 9766                 |
| Boortoepassing                            | beperkt centreerboren    |
| Boortoepassing                            | afgerond beperkt         |
| Boortoepassing                            | beperkt dwarsboren       |
| Boortoepassing                            | beperkt pakketboren      |
| Boortoepassing                            | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing                            | beperkt schuin aanboren  |
| Inwendige koeling                         | ja                       |
| Verspaningsstrategie                      | HPC                      |
| Producttype                               | Wisselplaatboor          |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP                      | 239700 8IP |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP       | 674252 8IP |