

Garant**GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4xD, Ø DC m7: 17,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234010 17,5
GTIN	4045197740236
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,35 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5xD.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

Toepassing promotietekst:

Met wisselplaten nr. GG2340 - GG2389.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 060305.

Opmerking:

Verdere tussenmaten in 1/10-afmetingen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	1
Schachtlengte L _s	56 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 060305
Schacht-Ø D _s	25 mm
Nuttige lengte L ₁	72 mm
Wisselplaatschroevenset	239700 6IP2 (0,6 Nm)

Serie	POWER DRILL
Nominale \varnothing D	17.5
voor inch- \varnothing	11/16 inch
Maximale verstellgrens V_{max}	0,25 mm
Afkoppellengte L_A	89 mm
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6535
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6640
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB630
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6810
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4xD
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit voor Torx Plus [®] , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus [®] -profiel 6IP	674252 6IP
Torx Plus [®] -klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP2	239700 6IP2