

Garant**GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4xD, Ø DC m7: 19mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 234010 19 |
| GTIN | 4045197740267 |
| Artikelklasse | 21S |

Omschrijving**Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,35 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5xD.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

Toepassing promotietekst:

Met wisselplaten nr. GG2340 - GG2389.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 060305.

Opmerking:

Verdere tussenmaten in 1/10-afmetingen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Aantal snijkanten Z | 1 |
| Schactlengte L _s | 56 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
| ISO-code wisselplaat | SOGX 060305 |
| Nuttige lengte L ₁ | 76 mm |
| Schacht-Ø D _s | 25 mm |

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Serie | POWER DRILL |
| Nominale \varnothing D | 19 |
| voor inch- \varnothing | 3/4 inch |
| Maximale verstelgrens V_{max} | 0,25 mm |
| Afkoppellengte L_A | 94 mm |
| Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6535 |
| Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6640 |
| Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB630 |
| Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810 |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4xD |
| Schacht | ISO 9766 |
| Boortoepassing | beperkt centreerboren |
| Boortoepassing | afgerond beperkt |
| Boortoepassing | beperkt dwarsboren |
| Boortoepassing | beperkt pakketboren |
| Boortoepassing | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing | beperkt schuin aanboren |
| Inwendige koeling | ja |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Wisselplaatboor |

Accessoires

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm | 211750 0,6 |
| PrecisionBit voor Torx Plus [®] , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus [®] -profiel 6IP | 674252 6IP |
| Torx Plus [®] -klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP2 | 239700 6IP2 |