

**Garant****GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4xD, Ø DC m7: 42mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234010 42
GTIN	4045197740878
Artikelklasse	21S

**Omschrijving****Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

**Boringtolerantie:** -0,1 / +0,35 mm

**Omschrijving:**

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5xD.

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

**Toepassing promotietekst:**

Met wisselplaten nr. GG2340 - GG2389.

**T.b.v.:**

Wisselplaten SOGX 130511.

**Opmerking:**

Verdere tussenmaten in 1/10-afmetingen op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	1
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	168 mm
Schachtlengte L <sub>s</sub>	68 mm
Wisselplaatschroevenset	239700 20IP (6,3 Nm)
ISO-code wisselplaat	SOGX 130511

Serie	POWER DRILL
Nominale $\varnothing$ D	42
voor inch- $\varnothing$	1 21/32 inch
Maximale verstelgrens $V_{max}$	0,25 mm
Afkoppellengte $L_A$	197 mm
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6535
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6640
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB630
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6810
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4xD
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx Plus <sup>®</sup> , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus <sup>®</sup> -profiel 20IP	674252 20IP
Torx Plus <sup>®</sup> -klemmschroevenset 10-delig Aandrijving 20IP	239700 20IP
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm

---

659957 1600